

Khớp nối
CRSG-M12X1,25
Số bộ phận: 13570

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	M12x1,25
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dựa trên tiêu chuẩn	DIN 71752 ISO 8140
Cổng nối ren	Ren trong M12x1,25
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 5% đồng, kẽm hoặc niken không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bảng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
Khả năng tải tối đa	1.5 kN
trọng lượng sản phẩm	162.8 g
Đầu nối vật liệu	thép hợp kim cao
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bu-lông	thép hợp kim cao
Vật liệu đai ốc	thép hợp kim
Vật liệu cầu chì	thép hợp kim