

**Đế van**  
**VABM-C8-12E-G14-14-M1-L**  
Số bộ phận: 1361871

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                    | Giá trị                   |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Kích thước lưới                             | 12 mm                     |
| Số lượng tối đa vị trí van                  | 14                        |
| Lớp chống ăn mòn KBK                        | 0 - không ứng suất ăn mòn |
| Tuân thủ LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L         |
| Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van | 0.6 N m                   |
| Mô men xoắn siết tối đa gắn tường           | 5 N m                     |
| trọng lượng sản phẩm                        | 992 g                     |
| Cổng nối khí nén 1                          | G1/4                      |
| Cổng nối khí nén 3                          | G1/4                      |
| Cổng nối khí nén 5                          | G1/4                      |
| Ghi chú vật liệu                            | Tuân thủ RoHS             |
| Vật liệu dải đầu nối                        | Hợp kim nhôm rèn          |