


Bát gá
PAML-MB-90-HP3
Số bộ phận: 1367323

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	90
Chiều rộng danh nghĩa DN	36
Dòng	L
Áp suất vận hành	0 MPA...5 MPA 0 bar...50 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:--]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	5 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	300 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Đầu nối mô-đun vật liệu	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu vít	Thép không gỉ
Vật liệu giá treo	Hợp kim nhôm rèn