

Giác hút chân không VASB-55-1/4-SI-B

Số bộ phận: 1373812

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Độ bù chiều cao cốc hút	20 mm
Chiều rộng định mức	4 mm
đường kính cốc hút	55 mm
Thể tích cốc hút	30.4 cm ³
Vị trí kết nối	bên trên
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Hình dạng giác hút	ống thổi gấp tròn 1,5 lần
Áp suất vận hành	-0.095 MPA...0 MPA -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-0.07 MPA
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
định mức áp suất làm việc	-10.15 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ xung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...200 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	110 N
trọng lượng sản phẩm	29 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giác hút chân không	G1/4
Màu sắc	trong suốt
Độ cứng Shore	60 +/- 5
Vật liệu ngỗng vận vít	Hợp kim nhôm rèn
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	VMQ (Silicone)