

Giắc hút chân không VASB-30-1/8-PUR-B

Số bộ phận: 1395690

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Độ bù chiều cao cốc hút	13.9 mm
Chiều rộng định mức	3 mm
đường kính cốc hút	30 mm
Thể tích cốc hút	6.18 cm ³
Đường kính hút hiệu quả	24.8 mm
Vị trí kết nối	bên trên
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hình dạng giác hút	ống thổi gấp tròn 1,5 lần
Áp suất vận hành	-0.095 MPA...0 MPA -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-0.07 MPA
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
định mức áp suất làm việc	-10.15 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	34 N
trọng lượng sản phẩm	14 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giắc hút chân không	G1/8
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	60 +/- 5
Vật liệu công nghệ vật	Đồng thau
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	NGUYÊN CHẤT