

Giác hút chân không VASB-40-1/4-PUR-B

Số bộ phận: 1395691

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Độ bù chiều cao cốc hút	13.7 mm
Chiều rộng định mức	4 mm
đường kính cốc hút	40 mm
Thể tích cốc hút	11.11 cm ³
Đường kính hút hiệu quả	34.4 mm
Vị trí kết nối	bên trên
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hình dạng giác hút	ống thổi gấp tròn 1,5 lần
Áp suất vận hành	-0.095 MPA...0 MPA -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-0.07 MPA
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
định mức áp suất làm việc	-10.15 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	60 N
trọng lượng sản phẩm	30 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giác hút chân không	G1/4
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	60 +/- 5
Vật liệu ngỗng vận vít	Kém đúc áp lực
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	NGUYÊN CHẤT