


Đầu nối gai
CRCN-1/4-PK-4
Số bộ phận: 13972

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	3.2 mm
Loại đệm kín trên ngông vặn vít	Vòng đệm
Kích cỡ gói	1
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.95 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ xung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	17.73 g
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G1/4
Cổng nối khí nén 2	đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu vòng bít ren	PA gia cố TPE-U (PU)