

**Cao su chống bụi**  
**EADB-V2-80-S101-200**  
Số bộ phận: 1489407

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Ø ngoài                        | 93 mm                                   |
| Kích thước                     | 80                                      |
| Khoảng hành trình              | 101 mm...200 mm                         |
| Phần mở rộng thanh piston      | 68 mm                                   |
| Thiết kế                       | tròn                                    |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                                  |
| Cấu trúc xây dựng              | Bộ bảo vệ bellows<br>Với ống dẫn khí xả |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh                |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L                          |
| Khả năng kháng môi chất        | Bụi<br>Bào phoi<br>Dầu<br>Mỡ<br>xăng    |
| Mức độ bảo vệ                  | IP65<br>theo IEC 60529                  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...80 °C                          |
| Khối lượng di chuyển           | 130 g                                   |
| trọng lượng sản phẩm           | 327 g                                   |
| Kiểu gắn                       | có thể trì hoãn<br>có chốt ren          |
| Cổng nối khí nén               | G1/4                                    |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                           |
| Vật liệu các bộ phận thích ứng | Hợp kim nhôm rèn<br>anốt hóa            |
| Vật liệu của phốt              | NBR                                     |
| Vật liệu ống thổi gấp          | NBR                                     |
| Vật liệu vít grub              | thép không gỉ hợp kim cao               |