


Van tiết lưu một chiều GRLA-3/8-NPT-B

Số bộ phận: 151555

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng quay ngược van tiết lưu khí xả
Cổng nối khí nén 1	3/8 NPT
Cổng nối khí nén 2	3/8 NPT
Phần tử điều chỉnh	Vít có rãnh
Kiểu gắn	vặn được
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0.3 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Loại phòng sạch	Loại 4 theo ISO 14644-1
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vít rộng	Hợp kim nhôm rèn
Vít điều chỉnh vật liệu	Đồng thau
Vật liệu đai ốc	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu cổng nối xoay	Kém đúc áp lực