

**Phốt van**  
**MEB-LD-12-24DC**  
Số bộ phận: 151717

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                             | Giá trị                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Hiện thị vị trí chuyển mạch          | Đèn LED                                                 |
| Kiểu gắn                             | trên van điện từ với vít trung tâm M2,5                 |
| trọng lượng sản phẩm                 | 0.6 g                                                   |
| Cổng nối điện                        | Dạng C<br>theo DIN EN 175301-803<br>thiết kế vuông MSEB |
| Dải điện áp hoạt động DC             | 12 V...24 V                                             |
| Cổng nối dây dẫn bảo vệ              | có sẵn                                                  |
| Công suất định mức Con dấu phát sáng | 0.05 W                                                  |
| Mức độ bảo vệ                        | IP65                                                    |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh       | -25 °C...85 °C                                          |
| Tuân thủ LABS                        | VDMA24364-B2-L                                          |
| Vật liệu vỏ                          | TPE-U (PU)                                              |
| Màu sắc                              | trong suốt                                              |