

Đầu nối dạng khuỷu tay

LJK-1/8-I/I

Số bộ phận: 151784

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Áp suất vận hành	-0.95 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:--]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	25 g
Độ gắn cổng nối	G 1/8
Giác hút chân không	G1/8