

Đế van
NAVW-1/4-NPT-1
Số bộ phận: 152792

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	110 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành	0 MPA...1.6 MPA 0 bar...16 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Dầu este < 0,1mg/m³, theo ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...80 °C
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Kiểu lắp tấm kết nối	với lỗ xuyên
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí điều khiển 12/14	1/8 NPT
Kết nối không khí điều khiển phụ 12	1/8 NPT
Kết nối không khí điều khiển phụ 14	1/8 NPT
Cổng nối khí điều khiển 12	1/8 NPT
Cổng nối khí điều khiển 14	1/8 NPT
Cổng nối khí nén 1	1/4 NPT
Cổng nối khí nén 2	1/4 NPT
Cổng nối khí nén 4	1/4 NPT
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm đúc áp lực