

Van bi
QH-QS-6-1/8
Số bộ phận: 153487

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	2/2 lưu giữ ổn định
Cổng nối khí nén 1	R1/8
Cổng nối khí nén 2	QS-6
Kiểu vận hành	thủ công
Kiểu gắn	vặn được
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	560 l/ph
Chiều rộng định mức	2.5 mm
Áp suất vận hành	-0.1 MPA...1 MPA -1 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Vật liệu vỏ	PBTP
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nguyên lý bít	mềm
Cấu trúc xây dựng	Van bi
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	14 g
Vật liệu ngỗng vận vít	Đồng thau mạ niken
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS