

Đầu nối gai
N-3/4-P-13-MS
Số bộ phận: 15637

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	11 mm
Loại đệm kín trên ngông vặn vít	Vòng đệm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Thiết kế	dạng thẳng
Kích cỡ gói	1
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.95 bar...16 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	40 N m
trọng lượng sản phẩm	94 g
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G3/4
Cổng nối khí nén 2	cho ống mềm bên trong Ø 13 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Đồng thau