

Bộ kiểm tra cảm biến SM-TEST-1

Số bộ phận: 158481

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...40 °C
Dải điện áp hoạt động DC	12 V...20 V
Bộ nguồn	Hai pin khối 9V
Chỉ báo sẵn sàng	LED xanh lá
Mức độ bảo vệ	IP20
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L