

**Đầu nối gai  
CN-M3-PK-3**  
Số bộ phận: 15872

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Chiều rộng định mức                             | 1.5 mm                                                        |
| Loại đệm kín trên ngông vận vít                 | Vòng đệm                                                      |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.95 bar...10 bar                                            |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | 0 °C...60 °C                                                  |
| Cổng nối khí nén 1                              | Ren ngoài M3                                                  |
| Cổng nối khí nén 2                              | đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm                              |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                 |
| Vật liệu vỏ                                     | thép hợp kim cao                                              |