


Khớp song song
EAMM-U-86-S48-60G-102
Số bộ phận: 1587251

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	86
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tỉ số truyền	1:1
Số vòng quay tối đa	5000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	175 kgmm ²
mô-men xoắn truyền động không tải	0.25 N m
Mô-men xoắn có thể truyền	9.5 N m
trọng lượng sản phẩm	2480 g
Bộ truyền động mã giao diện	S48
Mã giao diện Động cơ trong	60G
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS