


Bộ lọc LF-3/4-D-MAXI-A

Số bộ phận: 159618

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Maxi
Dòng	D
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Độ mịn bộ lọc	40 µm
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc thiêu kết với máy tách ly tâm
Bảo vệ vỏ	Giỏ bảo vệ kim loại
Áp suất vận hành	2 bar...12 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	5000 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Khí trơ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Khí trơ
Nhiệt độ trung bình	5 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	1340 g
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Cổng nối khí nén 1	G3/4
Cổng nối khí nén 2	G3/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bộ lọc	PE
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực PC