

Bình tích áp
CRVZS-0.4
Số bộ phận: 160234

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Khối lượng	0,4 l
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân theo tiêu chuẩn	AD 2000
Áp suất vận hành	-0.095 MPA...1.6 MPA -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Giấy phép	CRN TÜV
Cơ quan cấp chứng chỉ	TSSACRNOH17477.5C
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:~:] Nitơ
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ xung
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...100 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...100 °C
Mô-men xoắn cực đại thắt chặt sợi kết nối	23 N m
trọng lượng sản phẩm	543 g
Kiểu gắn	Kẹp giữ
Cổng nối khí nén	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bình tích áp	thép hợp kim cao không gỉ
Kẹp giữ vật liệu	thép hợp kim cao không gỉ