

**Ống nhựa**  
**PAN-V0-8X1-SW**  
Số bộ phận: 160551

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø ngoài                                         | 10 mm                                                                               |
| Đường kính ngoài cho Đầu nối ren khí            | 8 mm                                                                                |
| bán kính uốn liên quan đến dòng chảy            | 45 mm                                                                               |
| Ø trong                                         | 6 mm                                                                                |
| Bán kính uốn tối thiểu                          | 24 mm                                                                               |
| Đặc tính ống                                    | thích hợp cho máng xích                                                             |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPA...0.3 MPA<br>-0.95 bar...3 bar<br>-13.775 psi...43.5 psi                 |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ         | -0.095 MPA...1.2 MPA<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                 |
| Lưu ý về áp suất vận hành                       | Dầu khoáng: tối đa ,3 MPa ở tối đa 90 °C<br>Nước: tối đa 0,3 MPa ở tối đa 90 °C     |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Dầu khoáng<br>Nước (chất lỏng, không có đá) |
| Kiểm tra độ cháy vật liệu                       | UL94 V-0 (Bọc)                                                                      |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B2-L                                                                      |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -30 °C...90 °C                                                                      |
| Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài             | 0.065 kg/m                                                                          |
| Cổng nối khí nén                                | cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 8 mm                                                   |
| Màu sắc                                         | màu đen                                                                             |
| Độ cứng Shore                                   | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3                                                              |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                                       |
| Vật liệu ống                                    | PA12-P<br>PVC-P                                                                     |