

Ổ cắm dạng góc
PEV-1/4-A-WD
Số bộ phận: 161209

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối điện	4 chân Ổ cắm góc
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...90 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS