

Ổ cắm dạng góc
MPPE-3-B
Số bộ phận: 161839

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
tần số kết nối	500
Kiểu gắn	với đai ốc ren
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	65 g
Cổng nối điện	8 chân Ổ cắm góc có thể hàn được
Dải điện áp hoạt động DC	60 V
Khả năng tải điện	5 A
Bộ kết nối cáp	Pg9
Đường kính cáp cho phép	6 mm...8 mm
Tiết diện cổng nối	0.75 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...95 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ	PA
nhà màu	màu đen
Vật liệu đai ốc ren	PA
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng trắng thiếc