

Bộ gá mặt bích
CRFBN-20/25
Số bộ phận: 161865

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	20/25
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Sản phẩm tương ứng với định nghĩa sản phẩm nội bộ của Festo để sử dụng trong sản xuất pin: Các kim loại có hơn 1% trọng lượng là đồng, kẽm hoặc niken không được sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bo mạch, cáp, bộ kết nối và cuộn dây.
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	52 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gấn	thép hợp kim cao không gỉ