

Tấm kết nối
PAML-CP-186-HP3-G14
Số bộ phận: 1629300

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	186
Chiều rộng danh nghĩa DN	54
Dòng	L
Áp suất vận hành	0 MPA...5 MPA 0 bar...50 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:--]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ trung bình	5 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	4700 g
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vít	Thép không gỉ