

**Đế van**  
**CPE18-PRSG-2**  
Số bộ phận: 164970

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                              | Giá trị                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Số lượng tối đa vị trí van            | 2                                                             |
| Áp suất nổ                            | 3 MPA<br>30 bar<br>435 psi                                    |
| Áp suất vận hành                      | -0.09 MPA...1 MPA                                             |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                  | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                        |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| trọng lượng sản phẩm                  | 170 g                                                         |
| Kiểu lắp tấm kết nối                  | với lỗ xuyên<br>với đường ray DIN                             |
| Cổng nối khí nén 1                    | G1/2                                                          |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS                                                 |
| Vật liệu vỏ                           | PA gia cố                                                     |