

Sợi quang
SÖEZ-LLG-SE-0,5-M4
Số bộ phận: 165357

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Phương pháp đo lường	Rào chắn sáng một chiều Sợi quang
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...160 °C
Kích thước	M4
trọng lượng sản phẩm	46 g
Vật liệu vỏ	Đồng thau mạ crôm
Giới hạn trên của phạm vi cài đặt	280 mm
Nhiệt độ môi trường di chuyển cài đặt	-20 °C...120 °C
Mức độ bảo vệ	IP54
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L