

Nắp che ISK-M12

Số bộ phận: 165592

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	5 g
Kích cỡ gói	10
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ	PA gia cố