

Cáp kết nối
NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB
Số bộ phận: 1686609

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài ống bảo vệ	10 m
Vị trí lắp đặt	bất kì
Sử dụng ngoài trời	Các khu vực ứng dụng được bảo vệ bởi thời tiết lớp C1 dựa trên IEC 60654-1
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Độ ẩm tương đối	5 - 100 % cô đặc
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt	-5 °C...60 °C
Cổng nối điện 1	Phích cắm thẳng, 3 cực
Cổng nối điện 2	đầu mở, 3 lõi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Cổng nối khí nén	đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Bán kính uốn cong cáp tối thiểu	100 mm
Cấu tạo cáp	3 x 0,75 mm ²
trọng lượng sản phẩm	2500 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống mềm bảo vệ	PA
Vật liệu kết nối vít ống bảo vệ	PA
Vật liệu vỏ bọc cáp	PVC
Vật liệu của phốt	TPE