


Khớp thẳng EAMM-A-P3-28D-28A

Số bộ phận: 1703478

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	15 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	10000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	0.28 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	0.2 N m
trọng lượng sản phẩm	30 g
Bộ truyền động mã giao diện	P3-28D
Mã giao diện Động cơ trong	28A
Mã giao diện khớp nối	28D
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS