

**Khối di chuyển**  
**QSP10-4**  
Số bộ phận: 172972

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Loại đệm kín trên ngông vận vít                 | Vòng O                                                            |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kì                                                            |
| Thiết kế                                        | dạng thẳng                                                        |
| Kích cỡ gói                                     | 10                                                                |
| Cấu trúc xây dựng                               | Nguyên tắc đẩy-kéo                                                |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPA...1 MPA<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu                                         |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                          |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | 0 °C...60 °C                                                      |
| Kiểu gắn                                        | Kìm gắn                                                           |
| Cổng nối khí nén 1                              | Hộp 10 mm                                                         |
| Cổng nối khí nén 2                              | đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm                                  |
| Màu vòng nhả                                    | màu xanh dương                                                    |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                     |
| Vật liệu vỏ                                     | Đồng thau, mạ niken                                               |