


Nút bịt
QSP17-PTB
Số bộ phận: 172996

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Tiêu chuẩn
Vị trí lắp đặt	bất kì
Thiết kế	dạng thẳng
Kích cỡ gói	1
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0.095 MPA...1 MPA 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Phân loại hàng hải	xem chứng nhận
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	4.7 g
Kiểu gắn	Kìm gắn
Cổng nối khí nén 1	Hộp 17mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA
Vật liệu vòng đệm kín ống mềm	NBR