


Bộ lọc LFMBA-1/2-D-MIDI-NPT

Số bộ phận: 173748

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Midi
Dòng	D
Vị trí lắp đặt	dọc
Độ mịn bộ lọc	0.01 µm
Hiệu quả lọc	99.9999 %
Cổng xả nước ngưng tụ	quét thủ công
Bảo vệ vỏ	Giỏ bảo vệ kim loại
Áp suất vận hành	1 bar...16 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Khí trơ
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Khí trơ
Nhiệt độ trung bình	1.5 °C...60 °C
Hàm lượng dầu dư	0.01 mg/m³
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Cổng nối khí nén 1	1/2 NPT
Cổng nối khí nén 2	1/2 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bộ lọc	Sợi borosilicat
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực PC