


Đồ gá mặt bích xy lanh

SNCL-100

Số bộ phận: 174409

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	100
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 15552 (trước đây cũng là VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...90 °C
Khả năng tải tối đa	9 kN
trọng lượng sản phẩm	606 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gá	Nhôm đúc áp lực
Vật liệu ổ trục	Nhựa
Vật liệu vít	Thép mạ kẽm