

**Mô-đun kết nối**  
**MS6-9-ARMV-EX**  
Số bộ phận: 1758175

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                | Giá trị                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kích thước              | 6<br>9                                                             |
| Dòng                    | MS                                                                 |
| Chống cháy nổ           | Vùng 1 (ATEX)<br>Vùng 2 (ATEX)<br>Vùng 21 (ATEX)<br>Vùng 22 (ATEX) |
| Lớp chống ăn mòn KBK    | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                             |
| Tuân thủ LABS           | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Nhiệt độ trung bình     | -10 °C...60 °C                                                     |
| trọng lượng sản phẩm    | 350 g                                                              |
| Ghi chú vật liệu        | Tuân thủ RoHS                                                      |
| Vật liệu tấm kết nối    | Nhôm đúc áp lực                                                    |
| Vật liệu cửa phốt       | NBR                                                                |
| Đầu nối mô-đun vật liệu | Nhôm đúc áp lực                                                    |
| Vật liệu vít            | Thép                                                               |