

Bộ phụ tùng van
CPV10-BS-5/3G-M7
Số bộ phận: 176055

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	5/3 đóng
Cổng nối làm việc bằng khí nén	M7
Áp suất vận hành	2.5 bar...10 bar
Chiều rộng định mức	4 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất nổ	30 bar
Thời gian chuyển mạch tắt	30 ms
Thời gian chuyển mạch bật	20 ms
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
chống sốc	30 g/11 ms theo EN 60068-2-27
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	23 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 2	M7
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực