

Đầu cắm nhiều chân
MPV-E/A08-M8
Số bộ phận: 177669

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	với lỗ xuyên với ray DIN tùy ý:
trọng lượng sản phẩm	100 g
Công nghệ kết nối điện E/A	M8 3 chân
Dải điện áp hoạt động DC	10 V...30 V
Khả năng mang hiện tại trên mỗi khe	1 A
Khả năng tải điện	4 A
Mức độ bảo vệ	IP65 ở trạng thái lắp theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ	PA6-gia cố
Vật liệu ổ cắm	Đồng thau