

Bộ phân phối khí
CQD-12/15/18/22
Số bộ phận: 177717

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	18.6 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kích cỡ gói	1
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.95 bar...7 bar
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.95 bar...15 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ trung bình	-25 °C...75 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...70 °C
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	2.5 N m
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 10 %
Số lối ra	4
Số lượng đường dây cung cấp	1
Cổng nối khí nén 1	Ren trong G1/2
Cổng nối khí nén 2	Ren trong G1/2
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	POM