

Đồ gá SMB-8-C

Số bộ phận: 1806790

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Thiết kế	cho ray gắn
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ xung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...120 °C
Mô men xoắn siết	0.2 N m...0.6 N m
trọng lượng sản phẩm	3.5 g
Kiểu gắn	mắc kẹt có chốt ren
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu gá	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu vít	thép hợp kim cao không gỉ