

Súng hơi tiêu thụ thấp LSP-1/4-C

Số bộ phận: 184318

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng khí xả	Quá trình thổi có thể được định lượng
Áp suất vận hành	0 bar...10 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	120 l/ph
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức áp suất âm thanh	90 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	125 g
Cổng nối khí nén	Ren trong G1/4
Vật liệu vỏ	PA6-gia cố