

Đầu súng hơi LPZ-SD

Số bộ phận: 184321

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức áp suất âm thanh	80 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
Cổng nối khí nén	Ren ngoài M12x1,25
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm