

Giắc cắm
MSSD-ZBZC
Số bộ phận: 185521

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Phân loại hàng hải	xem chứng nhận
Kiểu gắn	trên van điện từ có vít
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
trọng lượng sản phẩm	11 g
Cổng nối điện	Ổ cắm
Dải điện áp hoạt động DC	3 V...36 V
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Khả năng tải điện	1 A
Mặt cắt danh định của dây dẫn	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP50
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm	2
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ	PA