

**Giắc cắm**  
**SEA-GS-M8**  
Số bộ phận: 18696

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                              | Giá trị                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dựa trên tiêu chuẩn                   | EN 61076-2-101<br>EN 61984                             |
| Kiểu gắn                              | với ống nối có ren                                     |
| Vị trí lắp đặt                        | bất kì                                                 |
| trọng lượng sản phẩm                  | 9 g                                                    |
| Cổng nối điện                         | 3 chân<br>M8x1<br>Giắc cắm thẳng / mối nối hàn         |
| Dải điện áp hoạt động DC              | 60 V                                                   |
| Dải điện áp hoạt động AC              | 60 V                                                   |
| Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C       | 3 A                                                    |
| Độ chịu điện áp xung                  | 1.5 KV                                                 |
| Bộ kết nối cáp                        | Pg7                                                    |
| Đường kính cáp cho phép               | 3.5 mm...5 mm                                          |
| Tiết diện cổng nối                    | 0.25 mm²                                               |
| Mức độ bảo vệ                         | IP67                                                   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -40 °C...85 °C                                         |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)   | theo chỉ thị điện áp thấp của EU                       |
| Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B2-L                                         |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS                                          |
| mức độ ô nhiễm                        | 3                                                      |
| Lớp chống ăn mòn KBK                  | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                 |
| Vật liệu vỏ                           | PA                                                     |
| nhà màu                               | màu đen                                                |
| Vật liệu đai ốc ren                   | Đồng thau mạ niken                                     |
| Vật liệu các tiếp điểm phích cắm      | Đồng thau<br>mạ vàng                                   |