

Ổ cắm cáp
ASI-SD-PG-M12
Số bộ phận: 18789

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	với đai ốc ren
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
trọng lượng sản phẩm	27.6 g
Cổng nối điện	4 chân Ổ cắm thẳng Đầu kẹp vít
Dải điện áp hoạt động AC	125 V
Khả năng tải điện	3 A
Bộ kết nối cáp	Pg9
Tiết diện cổng nối	0.75 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...85 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA
nhà màu	màu đen
Vật liệu đai ốc ren	mạ niken
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng đỏ