

Bộ kết nối chuyển đổi MKA-PG29-M40

Số bộ phận: 1879673

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...200 °C
Kiểu gắn	bằng ren
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Kết nối vít vật liệu	Đồng thau mạ niken