

# Bộ kẹp giác hút ESG-2

Số bộ phận: 189167

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| đường kính cốc hút             | 2 mm                                                                 |
| Vị trí lắp đặt                 | dọc                                                                  |
| Tính chất đặc biệt             | Chống tĩnh điện                                                      |
| Cấu trúc xây dựng              | Cổng nối chân không bên trên<br>Cổng nối bên hông<br>có bù chiều cao |
| Phân bố Giác hút có giá đỡ     | Kích thước 1                                                         |
| Hình dạng giác hút             | tròn phẳng                                                           |
| Môi chất vận hành              | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                        |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                             |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -30 °C...200 °C                                                      |
| Giác hút chân không            | M3<br>M10x1<br>QS-4<br>PK-3                                          |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                                                        |
| Vật liệu giác hút              | BR<br>FPM<br>NBR<br>NGUYÊN CHẤT<br>VMQ (Silicone)                    |