

Bộ kẹp giác hút ESG-8

Số bộ phận: 189170

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
đường kính cốc hút	8 mm
Vị trí lắp đặt	dọc
Tính chất đặc biệt	Chống tĩnh điện
Cấu trúc xây dựng	Cổng nối chân không bên trên Cổng nối bên hông có bù chiều cao với bù chiều cao dài
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 2
Hình dạng giác hút	tròn phẳng
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...200 °C
Giác hút chân không	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	BR FPM NBR NGUYÊN CHẤT VMQ (Silicone)