

Bộ kẹp giác hút ESG-80

Số bộ phận: 189178

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
đường kính cốc hút	80 mm
Vị trí lắp đặt	dọc
Cấu trúc xây dựng	Cổng nối chân không bên trên Cổng nối bên hông có bù chiều cao với bù chiều cao dài
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 5
Hình dạng giác hút	ống thổi gấp tròn 1,5 lần tròn siêu sâu tròn phẳng tròn sâu
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...200 °C
Giác hút chân không	G1/8 G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	FPM NBR NGUYÊN CHẤT VMQ (Silicone) Vulkollan