

Bộ giữ cho giác hút
ESH-HA-6-G
Số bộ phận: 189202

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	10 mm
Khối lượng	7.234 cm ³
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Cổng nối chân không bên trên
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 6
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: ∞ ∞]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	200 g
Kiểu gắn	với đai ốc khóa
Độ gắn cổng nối	M20x2
Giác hút chân không	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu gá	Nhôm Đồng thau, mạ niken POM Thép tôi luyện thép hợp kim