

# Bộ giữ cho giắc hút ESH-HCL-4-PK

Số bộ phận: 189230

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                        | Giá trị                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bù chiều cao Giắc hút có giá đỡ | 20 mm                                                                |
| Chiều rộng định mức             | 3 mm                                                                 |
| Khối lượng                      | 1.535 cm <sup>3</sup>                                                |
| Vị trí lắp đặt                  | dọc                                                                  |
| Cấu trúc xây dựng               | Cổng nối chân không bên trên<br>có bù chiều cao                      |
| Phân bố Giắc hút có giá đỡ      | Kích thước 4                                                         |
| Môi chất vận hành               | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                        |
| Lớp chống ăn mòn KBK            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                             |
| Tuân thủ LABS                   | VDMA24364-A1-L                                                       |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh  | -10 °C...60 °C                                                       |
| trọng lượng sản phẩm            | 45 g                                                                 |
| Kiểu gắn                        | với đai ốc khóa                                                      |
| Độ gắn cổng nối                 | M6                                                                   |
| Giắc hút chân không             | PK-4                                                                 |
| Ghi chú vật liệu                | Tuân thủ RoHS                                                        |
| Vật liệu của phốt               | NBR<br>Thép                                                          |
| Vật liệu gá                     | Nhôm<br>Đồng thau, mạ niken<br>POM<br>Thép tôi luyện<br>thép hợp kim |