

Bộ giữ cho giác hút ESH-HD-3-QS

Số bộ phận: 189237

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ	6 mm
Chiều rộng định mức	3.3 mm
Khối lượng	0.573 cm ³
Vị trí lắp đặt	dọc
Cấu trúc xây dựng	Cổng nối bên hông có bù chiều cao
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 3
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	46 g
Kiểu gắn	với đai ốc khóa
Độ gắn cổng nối	M4
Giác hút chân không	QS-6
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR Thép
Vật liệu gá	Nhôm Đồng thau, mạ niken POM Thép tôi luyện thép hợp kim